

2015年3月18日

報道関係各位

ティアック株式会社

**DAC 搭載ポータブルヘッドホンアンプ
レッドカラーの『HA-P50-R』を新発売**

ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、ハイレゾ対応 DAC 搭載ポータブルヘッドホンアンプ『HA-P50-R』を全国のオーディオ店および量販店を通じて発売開始いたします。

品名	型名	希望小売価格	発売予定日
DAC 搭載 ポータブルヘッドホンアンプ	HA-P50-R	オープンプライス	2015年 3月末



大音量でもピュアなヘッドホンリスニングを。
iPhone からのハイレゾ再生に対応した、DAC 搭載ポータブルヘッドホンアンプ。

Reference 501 で楽しんでいるヘッドホン環境をそのまま外に連れ出せたら…。屋外でも自慢のヘッドホン、イヤホンをより良いコンディションで聴きたい…。そんなモバイル派のヘッドホンユーザーのためのヘッドホンアンプが『HA-P50』です。

iOS デバイスや Android 端末などに保存されたオーディオデータを高性能 D/A コンバーターで変換。プッシュ・プル構成のディスクリート回路によって、歪率 0.001%(32Ω 負荷時、100mW + 100mW 出力時)の高品位なヘッドホン出力を実現。モバイル環境でも妥協することのない音質を求めて、HA-501 で培った高音質化のノウハウを存分に投入しました。iOS デバイス用アプリ TEAC HR Audio Player for iOS (無償ダウンロード)を使えば、iPhone と直接つながりだけで、カメラコネクションキットを使わずとも 24bit/96kHz のハイレゾ音源を再生することが可能。160mW + 160mW(32Ω 負荷時)の高出力に加え、HIGH/LOW 2 段階のゲインセレクターを搭載し、使用するヘッドホンのインピーダンスに合わせて、出力ゲインを切り替え可能です。

さらに、パソコンからの USB オーディオ入力や光デジタル入力、アナログ入力をサポートしているため、パソコンはもちろん、デジタル出力を持たないポータブルオーディオ機器と接続して、高品位なヘッドホンリスニングが可能です。薄さ 21.7mm のコンパクトなボディは、タフさと軽さが求められるモバイル環境に最適なアルミ材を採用。便利な USB 充電方式の内蔵 Li-ion 電池により約 8 時間の使用が可能です。

『HA-P50』は、大音量でもピュアなヘッドホンリスニングを楽しめる、DAC 搭載ポータブルヘッドホンアンプです。

【主な特長】

- 屋外でもヘッドホンを高音質で楽しむための DAC 搭載ポータブルヘッドホンアンプ
- iOS デバイスや Android 端末から USB 経由でデジタル入力 ※1、※2
- iOS デバイスから直接 24bit/96kHz のハイレゾ音源を再生 ※3
- パソコンから USB 入力も可能 ※4
- BurrBrown PCM5102 D/A コンバーター搭載
- 高インピーダンスのヘッドホンも鳴らす 160mW + 160mW の余裕の高出力アンプ搭載(32Ω 負荷時)
- 0.001%の低歪率(32Ω 負荷時、100mW + 100mW 出力時)
- プッシュ・プル回路を採用したディスクリート構成のアンプ部
- オペアンプに OPA1652 を採用
- HIGH/LOW ゲインセレクターで、ヘッドホンに合わせた出力切替が可能
- 電池持続時間約 8 時間、USB 充電可能な Li-ion 電池
- 薄型 21.7mm、堅牢なアルミ製ボディ

※1 AOA2.0 対応の Android 端末

※2 Apple Camera Connection Kit 不要

※3 ハイレゾ音源再生アプリ TEAC HR Audio Player for iOS 使用時

※4 パソコン用ハイレゾ音源再生ソフト TEAC HR Audio Player 対応

【一般仕様】

電源	内蔵 Li-ion 充電電池
容量	2,100mAh
充電方式	USB 充電(付属の専用 USB-DC 充電ケーブル使用)
電池持続時間	約 8 時間(デジタル入力時)
外形寸法	67(W)×21.7(H)×130(D)mm (突起部含む)
質量	210g

※RoHS に対応しています。

※仕様は改善のため変更することがあります。

■ 製品ページ

『HA-P50-R』 <http://teac.jp/product/ha-p50/>

■ 報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データなどのご用命はこちらまでお願いいたします。

ティアック株式会社 音響機器事業部 コンシューマーオーディオビジネスユニット 企画・販売促進課

TEL:042-356-9156 FAX:042-356-9185

E-MAIL: press@teac.co.jp

■ 読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。

ティアック株式会社 AV お客様相談室

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

TEL:0570-000-701(ナビダイヤル) FAX:042-356-9242

TEL:042-356-9235(IP 電話・PHS)

URL: <http://teac.jp/>

Twitter: https://twitter.com/TEAC_JP

Facebook: <https://www.facebook.com/teacconsumer>